

HELUKABEL® GmbH • P.O. BOX 1164 • 71278 Hemmingen • Germany

**HELUKABEL®** GmbH Dieselstraße 8 - 12 71282 Hemmingen/Stuttgart Germany

Telefon (0 71 50) 92 09-0 Telefax (0 71 50) 8 17 86

www.helukabel.de

F-Mail: compliance@helukabel.de

August 2019

Bestätigung zur EU-Richtlinie RoHS 2011/65/EU vom 08.06.2011 und delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 vom 31.03.2015

Die EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und die delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 verbieten das Inverkehrbringen von Produkten, welche die Metalle Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und sechswertiges Chrom (Cr-VI), die organischen (halogenierten) Flammschutzmittel Polybromiertes Biphenyl (PBB) und Polybromierten Diphenylether (PBDE) sowie die Phthalate Di(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) und Diisobutylphthalat (DIBP) enthalten.

Im Einzelnen sind die Grenzwerte am mechanisch nicht trennbaren Gesamtteil:

Blei	0,1%	Gewicht = 1000 mg/kg = 1000 ppm
Quecksilber	0,1%	Gewicht = 1000 mg/kg = 1000 ppm
Cadmium	0,01%	Gewicht = $100 \text{ mg/kg} = 100 \text{ ppm}$
Chrom VI	0,1%	Gewicht = 1000 mg/kg = 1000 ppm
PBB/PBDE	0,1%	Gewicht = 1000 mg/kg = 1000 ppm
DEHP	0,1%	Gewicht = 1000 mg/kg = 1000 ppm
BBP	0,1%	Gewicht = 1000 mg/kg = 1000 ppm
DBP	0,1%	Gewicht = 1000 mg/kg = 1000 ppm
DIBP	0,1%	Gewicht = 1000 mg/kg = 1000 ppm

Hiermit bestätigen wir, dass alle unsere Kabel und Leitungen außer NYKY-J 0,6/1kV, Fe-CuNi (Ko) (Art-Nr. 48233), SoNiCr-SoNi (Art-Nr. 48234), SoPtRh-SoPt (Art-Nr. 48235), Cu-CuNi (Ko) (Art-Nr. 48236), konform zu den oben genannten Richtlinien sind.

Mit freundlichen Grüßen

HELUKABEL® GmbH