
# HELUTOP® Easy










## TECHNISCHE DATEN

**Gewindelose PA-Kabelverschraubung**

| | |
|---|---|
| **Temperaturbereich** | -20°C bis +100°C<br>kurzzeitig -30°C bis +150°C |
| **Schutzart** | IP 66 / IP 68 - 5 bar |

## AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6, V2 nach UL 94
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
- mit patentiertem Feder/ Einrastsystem

## EIGENSCHAFTEN

- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- eng nebeneinander montierbar
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche

## VERWENDUNG

- Für einfache, werkzeuglose und schnelle Montage.

## HINWEISE

- Weitere Farben auf Anfrage: rot RAL 3020, weiß RAL 9003, blau RAL 5015.
  Maßangaben Bohrloch Ø = +/- 0,1
  Die Vorteile: kein Montagewerkzeug, keine Gewindebohrung notwendig, keine Kontermuttern notwendig, gleicher Klemmbereich wie HELUTOP® HT-Serie, VDE-Zulassung nach DIN EN 62444, Verschraubung und Kabel werden mit rechtsgängigem Gewinde fixiert, auch bei Platzmangel oder wenn das Gehäuseinnere schwer erreichbar ist „easy"" zu montieren, die Verschraubung sitzt genauso fest wie eine Verschraubung mit Gewinde, der Körper und das Oberteil haben die gleichen Schlüsselweiten, großer Wanddickenbereich: 0,5-4,0mm, einfache, schnelle Demontage mit Werkzeug, ohne Beschädigung von Verschraubung und Wand
- Legende:
  Abmessungen
  TD - Gewindedurchmesser
  TL - Gewindelänge

**metrisches Anschlussgewinde**

| Ø Bohrloch mm | Größe | Kabel-Ø von / bis mm | Schlüssel-weite mm | VPE (in St.) | grau (RAL 7035) Art.-Nr. | grau (RAL 7001) Art.-Nr. | schwarz (RAL 9005) Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3 | M16 | 5,0 - 10,0 | 22 | 50 | **908054** | **908060** | **908062** |
| 20,3 | M20 | 6,0 - 12,0 | 24 | 50 | **908055** | **908061** | **-** |
| 20,3 | M20 | 6,0 - 12,0 | 24 | 25 | **-** | **-** | **908063** |
| 25,3 | M25 | 11,0 - 17,0 | 29 | 25 | **908368** | **908383** | **908385** |
| 32,3 | M32 | 15,0 - 21,0 | 36 | 25 | **908369** | **908384** | **-** |
| 32,3 | M32 | 15,0 - 21,0 | 36 | 50 | **-** | **-** | **908386** |

17.01.2024 / Technische Änderungen vorbehalten; Aufdruck im Bild rein exemplarisch