


Endüstriyel Otomasyon

KABLO MONTAJLARI

Ed. 1 // TR



**(Channeling
POWER)** 

Tahrik teknolojisi için montajlar

Kablolar ve konektörler tek bir kaynaktan

Elektrik bağlantı teknolojisinin önde gelen uluslararası üreticisi ve tedarikçisi olarak HELUKABEL Group, tahrik teknolojisi için kullanıma hazır kablolar konusunda da uzmanlaşmıştır. Çeşitli OEM'lerin tüm yaygın tahrik sistemleri için bu çözümleri size sunuyoruz - sadece bir metreden başlayan uzunluklarda, kısa teslimat süreleriyle ve yaygın PVC ve PUR kalitelerinde.

Kablo portföyümüz şunları içermektedir:

- Motor ve servo kabloları
- Enkoder kabloları
- Hibrit kablolar (tek kablo teknolojisi)

TOPSERV® BAĞLANTI SİSTEMLERİ

PVC Siemens 5DN06

Siemens standardı 6FX5002'ye uygun olarak PVC kılıflı kablo UL/CSA onaylı, 100.000 bükülme döngüsü, PVC alev geciktirici

Ürün no. 17004711



TOPGEBER® BAĞLANTI SİSTEMLERİ

PVC Siemens 2EQ10

Siemens standardı 6FX5002'ye uygun olarak PVC kılıflı kablo UL/CSA onaylı, 100.000 bükülme döngüsü, PVC alev geciktirici

Ürün no. 17008068



TOPSERV® Hibrit BAĞLANTI SİSTEMLERİ

PUR Siemens 8QN04

Siemens standardı 6FX8002'ye uygun hareketli kablo kanalında kullanım için PUR kılıflı kablo UL/CSA onaylı, 5 milyon bükülme döngüsü, halojensiz

Ürün no. 17005185




TOPSERV® BAĞLANTI SİSTEMLERİ

PUR Siemens 5DS01

Siemens standardı 6FX8002'ye uygun hareketli kablo kanalında kullanım için PUR kılıflı kablo UL/CSA onaylı, 5 milyon bükülme döngüsü, halojensiz

Ürün no. 17008067



TOPGEBER® BAĞLANTI SİSTEMLERİ

PUR Siemens 2DC10

Siemens standardı 6FX8002'ye uygun hareketli kablo kanalında kullanım için PUR kılıflı kablo UL/CSA onaylı, 5 milyon bükülme döngüsü, halojensiz

Ürün no. 661156



Son teknoloji lojistik hizmeti

Kablolar ve teller için lojistik merkezimiz Avrupa'da türünün en büyüğüdür. Yaklaşık 33.000 üründen oluşan stok yelpazemiz çok sayıda montajlı kablo da içermektedir. Verimli lojistik anlayışımızla, ihtiyacınız olan ürünlerin her zaman mümkün olan en kısa sürede size ulaştırılmasını sağlıyoruz.


En yüksek talepleri karşılayan kalite

HELUKABEL'in kabloları ve telleri, tahrik teknolojisindeki en yüksek talepleri bile karşılayan kaliteyi temsil eder. Ürünlerimiz tüm üretici standartlarını karşılamaktadır ve ayrıca beş milyon bükülme döngüsüne, 300 m/dk'ya varan hızlara ve 50 m/s²'ye ivmelere kadar dayanmaktadır. Tüm kablolar +90 °C'ye kadar genişletilmiş sıcaklık aralığına sahiptir ve bu durum, zorlu koşullar altında bile güvenilir işlev sağlar.

Her uygulama için doğru konnektör

Farklı pin sayıları, kablo çapları, nominal gerilimler ve akımlardan oluşan çok çeşitli seçenekler sayesinde, her uygulama için mükemmel bağlantıyı elde edersiniz - önceden monte edilmiş ve her zaman stokta.

ÇEVİRİMİÇİ YAPILANDIRICI



HELUTECH[®]



www.helutec.com

Konnektörleri çevrimiçi olarak yapılandırın

HELUTECH[®] çevrimiçi yapılandırıcımız sinyal, güç ve hibrit konnektörlerden oluşan eksiksiz ürün yelpazemize erişmenizi sağlar.

İletişim

Ürün uzmanımız aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaya hazırdır ve özelleştirilmiş çözümler için mevcuttur:

HELUKABEL Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yakuplu Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı 228
Sokak No: 24, 34524 Beylikdüzü/İstanbul
Tel.: 0212 502 4195
Faks: 0212 502 4198
info@helukabel.com.tr
www.helukabel.com.tr

**(Channeling
POWER)** 