


HELUKABEL - LE FOURNISSEUR
POUR VOS SOLUTIONS



HELUKABEL®



Le câble classique pour une installation sans court-circuit
dans les armoires de commande

NSGAFÖU 3 kV – Maintenant en gaine orange

NSGAFÖU 3 kV

■ CÂBLAGE SYSTÈME COURT-CIRCUIT

HELUKABEL NSGAFÖU 3 kV - orange



► Plus besoin de gaine thermorétractable ou surgainage



Avantages

- Gain de temps
- Réduction des articles en stock
- Le faible diamètre extérieur facilite l'introduction du câble dans le peigne de câblage
- Pas de pli
- Pas de danger de chauffer trop les embouts avec le pistolet à air chaud
- Meilleur aspect optique

Structure

- Âme cuivre étamé, à brins fins, selon DIN VDE 0295 Cl.5., IEC 60228 cl.5
- Isolation : EPR, type de mélange 3GI3 selon DIN VDE 0207-20
- Gaine extérieure Polychloroprène type de mélange 5GM3 selon DIN VDE 0207-21
- Gaine orange (également disponible en gaine noire)

Utilisation

Convient particulièrement aux installations de court-circuit ou de mise à la terre jusqu'à 1000V.

Numéro d'article	Nbre de conducteurs x section nominale mm ²	Ø-Extérieur mm ²	Indice cuivre kg/km	Poids kg/km
17001252	1 x 1,5	7,0	14,4	62,0
710665	1 x 2,5	7,5	24,0	76,0
710666	1 x 4	9,0	38,0	95,0
710223	1 x 6	9,5	58,0	140,0
17000914	1x10	11,0	96	190,0
17000915	1x16	13,0	154	270,0
17000916	1x25	15,0	240	410,0
17000917	1x35	16,5	336	490,0

Numéro d'article	Nbre de conducteurs x section nominale mm ²	Ø-Extérieur mm ²	Indice cuivre kg/km	Poids kg/km
17000918	1x50	18,0	480	650,0
17000919	1x70	20,5	672	900,0
17000920	1x95	24,0	912	1200,0
17000921	1x120	26,0	1152	1450,0
17000922	1x150	28,0	1440	1800,0
17000923	1x185	31,0	1776	2200,0
17000924	1x240	34,5	2304	2650,0
17001253	1x300	38,0	2880	3250,0

plus de couleurs de gaine et section sur demande

■ PINCE À SERTIR, POLYVALENTE, HAUTE QUALITÉ

HELUTOOL, Set de sertissage polyvalent 5 en 1

Pince à sertir haut de gamme avec 5 paires d'inserts pour connecteurs isolés et non isolés



Vos avantages

- Toujours le bon outil à disposition
- serrure à pression avec débloqué possible
- Poignée ergonomique en plastique bi-matière
- Changement rapide et simple des inserts de la pince à sertir grâce au débloqué automatique
- Stockage de tout les composants dans une valise haut de gamme avec protection en mousse
- La presse de sertissage pour fils et embouts convient aussi pour les conducteurs à brins fins et compacts
- Manipulation aisée grâce au profil optimisé
- Longueur: 250 mm; Poids: 590 g

Numéro d'article

11008887

Applications

- Matrice de sertissage pour cosses-câbles isolées 0,5 - 6 mm²
- Matrice de sertissage pour cosses-câbles non isolées 0,5 - 10 mm²
- Matrice de sertissage pour languette de raccordement pour clips 0,5 - 2,5 mm²; largeur d'insertion 4,8 mm & 6,3 mm
- Matrice de sertissage pour embouts 0,25 - 16 mm² (aussi pour les conducteurs monobrins ou multibrins)
- Matrice de sertissage pour embouts 25 - 50 mm² (aussi pour les conducteurs monobrins ou multibrins)

Compatible avec:

ADI-K EMBOUTS, ISOLÉS

Propriétés

Convient pour câbles anti court-circuit

Empêche les fils dénudés de s'effiloche

La forme conique de la cosse plastique facilite et sécurise l'insertion du conducteur

Selon le code couleur DIN, ZF et Télémécanique.




Matériaux

Cosse cuivre, surface étamée

collier isolant en polyéthylène

Numéro d'article	Section mm ²	Couleur	Code couleur	longueur totale	longueur de la tige	Conditionnement
91589	1,5 / normal	noir	DIN	17,5 mm	8,0 mm	100
91590	1,5 / long	noir	DIN	19,5 mm	10,0 mm	100
91591	2,5 / normal	bleu	DIN	17,5 mm	8,0 mm	100
91592	2,5 / long	bleu	DIN	21,5 mm	12,0 mm	100
97479	4,0 / normal	jaune	DIN	19,5 mm	10,0 mm	100
91593	6,0 / normal	jaune	DIN	23,0 mm	12,0 mm	100
91595	10,0 / normal	rouge	DIN	24,0 mm	12,0 mm	100
91598	16,0 / normal	bleu	DIN	25,5 mm	12,0 mm	100

■ CE QUI NOUS CARACTÉRISE



■ CONTACTEZ-NOUS!



Vous souhaitez configurer votre propre câble?

Pas de problème... avec notre outils de recherche câble:
www.helukabel.com/productfinder

Vous avez des questions concernant nos fils et câbles:

HELUKABEL FRANCE
CONTACT
+33 (0)3 89 62 75 62
info@helukabel.fr
www.helukabel.fr

Filiales internationales

Afrique du Sud, Allemagne (Siège), Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Corée du Sud, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Malaisie, Mexique, Myanmar, Pays-bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, USA, Vietnam