


Güvenilir enerji aktarımı için dayanıklı çok yönlü çözüm

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45

Ed. 1 // TR



HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45

Güvenilir enerji aktarımı için dayanıklı çok yönlü çözüm

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45 olarak geniş bir uygulama alanı için yenilikçi bir hareketli kablo kanalı piyasaya sürüyor.

Bu yüksek performanslı zincir 45 milimetre iç yükseklik ve 400 milimetreye kadar iç genişliğe sahiptir.


Sağlam, dört katlı bir destek sistemi ile donatılmıştır ve etkileyici bir yanıl denge sergiler. Bu da onu diğerlerinin yanı sıra makine mühendisliği, iç lojistik, malzeme taşıma, iç mekan vinçleri, paketleme ve otomotiv teknolojisinde kullanım için ideal hale getirir.

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45 in avantajları::

- Daha fazla dayanıklılık için en iyi aşınma ve yıpranma direnci ile tasarlanmıştır
- Geçmeli bağlantı ve özel kilitleme kombinasyonu sayesinde yüksek yanıl dayanım
- Sorunsuz çalışma ve gürültü azaltma için çokgen olarak tasarlanmış durdurucular ve bükülme yarıçapları
- İç ve dış bağlantılar sayesinde ayarlanabilir ön gerilim ve yüksek yön dengesi
- Çıtaların basit şekilde sökölüp takılması
- Zincir açılırken çift taraflı kavrama sayesinde separatörlerin güvenli duruşu
- Her iki tarafı kavrayan, açılabilen separatörler ve beş kademeli yükseklik ve farklı genişlikte raflara sahip modüler iç bölme
- Kayma uygulamaları için aşınmaya dayanıklı kayma yüzeyleri
- Kablo kelepçeleri veya gerilim azaltıcılar aracılığıyla gerilim azaltma




Ölçüler HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45



- İç yükseklik Hi: 45 mm
- Dış yükseklik Ha: 64 mm
- İç genişlik Bi: 50 mm bis 400 mm
- Dış genişlik Ba: Bi + 26 mm
- Bakla uzunluğu t: 65 mm
- Bükülme yarıçapları R: 75 mm, 95 mm, 115 mm, 140 mm, 175 mm, 200 mm, 240 mm, 300 mm, 340 mm
- Hareket mesafesi Lv: 200 m' ye kadar
Konstrüksiyon yönergemize uygun olarak
- Sıcaklık aralığı: -20°C ile +90°C arası

Yük Diyagramı HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45 desteklenmeyen uygulamalar için



**(Channeling
POWER)** 