



DE

Entfernen Sie den Kabelmantel auf einer Länge von ca. 23mm. Danach schlagen Sie das Schirmgeflecht zurück und kürzen es auf eine Länge von ca. 5mm. Die Adern sind entsprechend der Farbcodierung auf der Oberseite des Klemmenblocks anzuordnen.

Vier Adern sind in der korrekten Reihenfolge in die oberen Öffnungen einzuführen, die weiteren vier Adern entsprechend in die unteren. Anschließend werden die überstehenden Drähte abgeschnitten.

Richten Sie den Block über den Schneidklemmen korrekt aus und drücken diesen mit der Hand nach unten.

Verschließen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die vordere Kappe im Uhrzeigersinn in die korrekte Position drehen.

Anschließend drehen Sie die vordere Kappe im Uhrzeigersinn in die Endposition, evtl. mithilfe eines passenden Werkzeugs in den eckigen Löchern auf der Rückseite der Kappe.

EN

Strip the cable by approx. 23mm. Then turn back the braid over the cable sheath and cut it to around 5mm. Arrange the cable cores according to the color coding on top of the terminal block.

Insert four cores in the correct order into the four upper openings, then the four other cores into the bottom openings. Afterwards cut the excess wires.

Align the terminal block correctly over the insulation-displacement contacts and press the block down.

Close the top cover by rotating the front cap clockwise into the correct position.

Now rotate the front cap into the final position by rotating it clockwise, if need be by using a tool on the rectangular openings on the cap's backside.

ES

Pelar el cable unos 23mm. Después poner la malla de apantallado sobre la cubierta y cortar la malla a 5mm. Ordenar los núcleos según los colores en la superficie del bloque de terminales.

Introducir cuatro núcleos en los agujeros superiores en el orden correcto y los otros cuatro núcleos en los agujeros inferiores. Luego cortar las partes sobrantes.

Alinear el bloque de terminales correctamente sobre el desplazamiento de aislamiento y presionar el bloque hacia abajo.

Cerrar la cubierta superior girando la tapa frontal en sentido horario.

Girar la tapa frontal a la posición final, si es necesario con una herramienta adecuada en los orificios rectangulares en la parte posterior de la tapa.

FR

Les conducteurs sont disposés selon les huit couleurs sur la surface de la prise du FC RJ45.

Quatre fils pénètrent dans les trous de la rangée supérieure puis quatre fils dans les trous de la rangée inférieure. Le surplus des fils est coupé.

Alignez la position du tranchant du couteau et appuyez avec la main sur le couvercle transparent.

Serrez le couvercle supérieur et tournez le capuchon frontal dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'aide d'outils appropriés à travers le trou carré.

Tournez le capuchon frontal dans la bonne position pour terminer l'installation du connecteur.