

Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2: HELUKAT CONNECTING SYSTEMS® Patchkabel nach Kategorie 6/ Klasse E FRNC

Anmerkung zu nachfolgenden Angaben: Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



Ing. - Büro

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

Projektbezeichnung:

Pos.	Menge/ Einh.	Bezeichnung	EP	GP
------	--------------	-------------	----	----

Übertrag: _____

Titel 1 – HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®

Titel 1 – HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®

1.001 Kupferpatchkabel bis 250 MHz- 1Gb/s / Kategorie 6

- **Cu – Patchkabel S/FTP flex FRNC**
- Aufbau 4x2xAWG 27/7 Cu-Litze blank
- Aderfarben wsbl/bl, wsor/or, wsgn/gn, wsbr/br
- Paarschirmung aus Polyesterfolie AL-kaschiert
- Gesamtschirm aus CU-Geflecht verzinkt
- Außenmantel aus FRNC
- Mantelfarben wahlweise grau (Standard), gelb, blau, rot, grün, schwarz
- Kabelaußendurchmesser 6,2mm
- Wellenwiderstand des Kabels 100 Ohm+- 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz
- Schleifenwiderstand des Kabels 370 Ohm/ km max.
- Konfektioniert mit vollgeschirmten RJ45 Stecker Knickschutztülle umspritzt.
- nach Kategorie 6
- IEC11801 + EN50173-1
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Belegung 1:1 nach TIA/ EIA 568B

Fabrikat: HELUKABEL®
Typ: HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®
S-FTP flex AWG 27/7 FRNC mit 2 x RJ45 Kat.6

Mantelfarbe grau:

Länge (Bestellnummer): 0,25m (806253), 0,5m (82857), 1,0m (82858), 1,5m (806254), 2,0m (82859), 3,0m (82860), 5,0m (82861), 7,5m (82862), 10,0m (82863), 15,0m (82864)

Mantelfarbe blau:

Länge (Bestellnummer): 0,5m (802999), 1,0m (803000), 2,0m (803001), 3,0m (803002), 5,0m (803003), 7,5m (803004), 10,0m (803005), 15,0m (803006)

Mantelfarbe grün:

Länge (Bestellnummer): 0,25m (806255), 0,5m (803007), 1,0m (803008), 1,5m (806256), 2,0m (803009), 3,0m (803010), 5,0m (803011), 7,5m (803012), 10,0m (803013), 15,0m (803014)

Mantelfarbe rot:

Länge (Bestellnummer): 0,5m (802991), 1,0m (802992), 2,0m (802993), 3,0m (802994), 5,0m (802995), 7,5m (802996), 10,0m (802997), 15,0m (802998)

Mantelfarbe gelb:

Übertrag _____



Ing. - Büro

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

Projektbezeichnung:

Pos.	Menge/ Einh.	Bezeichnung	EP	GP
------	--------------	-------------	----	----

Übertrag: _____

Länge (Bestellnummer): 0,5m (803015), 1,0m (803016), 2,0m (803017), 3,0m (803018), 5,0m (803019), 7,5m (803020), 10,0m (803021), 15,0m (803022)

Mantelfarbe schwarz:

Länge (Bestellnummer): 0,5m (803023), 1,0m (803024), 2,0m (803025), 3,0m (803026), 5,0m (803027), 7,5m (803028), 10,0m (803029), 15,0m (803030)

Übertrag _____

