


Industrielle Automatisierung

KABELKONFEKTIONEN

Ed. 1.1 // DE



**(Channeling
POWER)** 

Konfektionen für die Antriebstechnik

Leitungen und Steckverbinder aus einer Hand

Als international führender Hersteller und Anbieter von elektrischer Verbindungstechnik ist die HELUKABEL Gruppe auch auf vorkonfektionierte Leitungen für die Antriebstechnik spezialisiert. Diese Lösungen bieten wir Ihnen für alle gängigen Antriebssysteme verschiedener OEMs – und das bereits ab einem Meter Länge, mit kurzen Lieferzeiten und in den gängigen Qualitäten PVC und PUR.

Unser Leitungs-Portfolio umfasst:

- Motor- und Servoleitungen
- Feedbackleitungen
- Hybridleitungen (Ein-Kabel-Technologie)

TOPSERV® CONNECTING SYSTEMS

PVC Siemens 5DN06

Nach Siemens Standard 6FX5002, PVC-Mantelleitung mit UL/CSA, 100.000 Biegezyklen, PVC flammwidrig
Art.-Nr. 17004711



TOPGEBER® CONNECTING SYSTEMS

PVC Siemens 2EQ10

Nach Siemens Standard 6FX5002, PVC-Mantelleitung mit UL/CSA, 100.000 Biegezyklen, PVC flammwidrig
Art.-Nr. 17008068



TOPSERV® Hybrid CONNECTING SYSTEMS

PUR Siemens 8QN04

Nach Siemens Standard 6FX8002, Schleppkettenleitung mit UL/CSA, 5 Mio. Biegezyklen, PUR-Mantel, halogenfrei
Art.-Nr. 17005185



TOPSERV® CONNECTING SYSTEMS

PUR Siemens 5DS01

Nach Siemens Standard 6FX8002, Schleppkettenleitung mit UL/CSA, 5 Mio. Biegezyklen, PUR-Mantel, halogenfrei
Art.-Nr. 17008067



TOPGEBER® CONNECTING SYSTEMS

PUR Siemens 2DC10

Nach Siemens Standard 6FX8002, Schleppkettenleitung mit UL/CSA, 5 Mio. Biegezyklen, PUR-Mantel, halogenfrei
Art.-Nr. 661156



Lieferfähig dank modernster Logistik

Unser Logistikzentrum für Kabel und Leitungen ist das größte seiner Art in ganz Europa. Unser Lager-sortiment von rund 33.000 Artikeln umfasst auch zahlreiche Konfektionen – und mit unserem hochmodernen und leistungsfähigen Logistikkonzept sorgen wir dafür, dass die benötigten Produkte immer in kürzester Zeit bei Ihnen sind.

Qualität für höchste Anforderungen

Kabel und Leitungen von HELUKABEL stehen für eine Qualität, die auch den höchsten Ansprüchen in der Antriebstechnik gerecht wird. Unsere Produkte erfüllen sämtliche Herstellerstandards und sind zudem für bis zu fünf Millionen Biegezyklen, Verfahrgeschwindigkeiten bis 300 Meter pro Minute und Beschleunigungen bis 50 m/s² ausgelegt. Alle Leitungen besitzen einen erweiterten Temperaturbereich bis +90 °C – damit ist eine zuverlässige Funktion auch unter harten Bedingungen sichergestellt.

Für jede Anwendung den passenden Stecker

Mit der Produktserie HELUTECH bietet HELUKABEL ein umfangreiches Sortiment an Signal-, Leistungs- und Hybrid-Steckverbindern. Dank einer großen Auswahl an unterschiedlichen Polzahlen, Kabeldurchmessern, Bemessungsspannungen und -strömen erhalten Sie für jede Anwendung die perfekte Verbindung – und das fertig vormontiert und jederzeit auf Lager.

ONLINE-KONFIGURATOR



HELUTECH[®]



www.helukabel.de

Stecker einfach online konfigurieren

Mit unserem HELUTECH[®] Online-Konfigurator haben Sie Zugriff auf unser komplettes Lieferprogramm im Bereich Signal-, Leistungs- und Hybridsteckverbinder.

Kontakt



Unser Produktexperte steht Ihnen bei Fragen und für kundenindividuelle Lösungen zur Verfügung:

Rolf Haldemann

Product Manager Automation
Telefon: +49 7150 9209 4462
rolf.haldemann@helukabel.de

**(Channeling
POWER)** 