

# SUPERTRONIC-310-PVC Schleppkettenleitung,

metermarkiert



HELUKABEL SUPERTRONIC 310-PVC: AWM STYLE 2464 24 AWG / 0,25 QMM 4 C  
80°C 300V VW-1 LL 113926 CSA AWM I/II A/B 80° FT1



## Technische Daten

- Spezial-PVC-Schleppkettenleitung gem. UL-Style 2464
- **Temperaturbereich**  
bewegt -5 °C bis +80 °C  
nicht bewegt -40 °C bis +80 °C
- **Nennspannung** 300 V
- **Prüfspannung** 1500 V
- **Durchschlagsspannung**  
min. 3000 V
- **Isolationswiderstand**  
min. 20 MOhm x km
- **Mindestbiegeradius**  
bewegt 5x Leitungs ø  
nicht bewegt 3x Leitungs ø
- **Strahlenbeständigkeit**  
bis 80x10<sup>6</sup> cJ/kg (bis 80 Mrad)

## Aufbau

- Cu-Litze blank, feindrätig  
Unilay mit kurzen Schlaglängen
- PVC-Aderisolation, class 43 gem. UL-Std. 1581
- Adern farbig nach DIN 47100
- Adern in Lagen verseilt, mit optimal abgestimmten Schlaglängen
- Bewicklung aus Vlies zwischen den Verseillagen
- PVC-Außenmantel ölbeständig. TM5 nach DIN VDE 0281 Teil 1, bzw. class 43 gem. UL-Std. 1581
- Mantelfarbe grau (RAL 7001)
- mit Metermarkierung, Umstellung in 2011

## Eigenschaften

- adhäsionsarm
- PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfmethode B)
- Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

## Verwendung

Als hochflexible PVC-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit.

Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z.B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltable: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.

Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbau speziell für USA und Kanada.

CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Art.-Nr.	Aderzahl x Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	AWG-Nr.	Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Preis EUR / 100m Cu 150,-
49885	2 x 0,14	26	3,7	2,8	24,0	136,00
49886	3 x 0,14	26	3,9	4,1	26,0	131,00
49887	4 x 0,14	26	4,1	5,6	31,0	139,00
49888	5 x 0,14	26	4,5	7,0	36,0	150,00
49889	7 x 0,14	26	5,1	9,8	50,0	265,00
49890	10 x 0,14	26	5,8	14,0	65,0	358,00
49891	12 x 0,14	26	6,0	16,8	72,0	439,00
49892	14 x 0,14	26	6,2	19,6	78,0	364,00
49893	18 x 0,14	26	6,9	25,2	91,0	420,00
49894	24 x 0,14	26	7,8	33,6	120,0	575,00
49895	25 x 0,14	26	8,3	35,0	125,0	579,00
49896	2 x 0,25	24	4,0	5,0	29,0	137,00
49897	3 x 0,25	24	4,2	7,5	34,0	149,00
49898	4 x 0,25	24	4,5	10,0	40,0	158,00
49899	5 x 0,25	24	4,9	12,5	51,0	180,00
49900	7 x 0,25	24	5,6	17,5	65,0	292,00
49901	10 x 0,25	24	6,4	25,0	85,0	389,00
49902	12 x 0,25	24	6,6	30,1	97,0	433,00

Art.-Nr.	Aderzahl x Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	AWG-Nr.	Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Preis EUR / 100m Cu 150,-
49903	14 x 0,25	24	6,9	35,0	109,0	455,00
49904	18 x 0,25	24	7,6	45,0	132,0	557,00
49905	24 x 0,25	24	8,8	60,0	171,0	760,00
49906	25 x 0,25	24	9,4	62,5	178,0	764,00
49907	2 x 0,34	22	4,2	6,8	34,0	144,00
49908	3 x 0,34	22	4,4	10,2	43,0	158,00
49909	4 x 0,34	22	4,8	13,6	58,0	187,00
49910	5 x 0,34	22	5,1	17,0	65,0	205,00
49911	7 x 0,34	22	5,9	23,8	85,0	320,00
49912	10 x 0,34	22	6,8	34,0	117,0	470,00
49913	12 x 0,34	22	7,0	40,8	134,0	551,00
49914	14 x 0,34	22	7,4	47,6	152,0	585,00
49915	18 x 0,34	22	8,1	61,2	184,0	640,00
49916	24 x 0,34	22	9,6	81,5	242,0	907,00
49917	25 x 0,34	22	10,0	85,0	252,0	911,00

Technische Änderungen vorbehalten. (RN05)