


JZ-602-CY Geschirmte Zwei-Norm-Steuerleitung, ölbeständig, EMV Vorzugstype, 90°C, 600V, metermarkiert



Technische Daten

- Spezial-PVC-Schlauchleitung nach UL CSA AWM I/II A/B Style 2587 und CSA
- **Temperaturbereich**
bewegt -5 °C bis +90 °C
nicht bewegt -40 °C bis +90 °C (kurzzeitig +105 °C)
- **Nennspannung** nach UL+CSA 600 V
- **Prüfspannung** 3000 V
- **Durchschlagsspannung** min. 6000 V
- **Isolationswiderstand**
min. 20 MΩm x km
- **Mindestbiegeradius**
bewegt 10x Leitungs Ø
nicht bewegt 5x Leitungs Ø
- **Strahlenbeständigkeit**
bis 80x10⁶ cJ/kg (bis 80 Mrad)
- **Kopplungswiderstand**
max. 250 Ωm/km

Aufbau

- Cu-Leiter blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5, BS 6360 cl. 5 und IEC 60228 cl. 5
- PVC-Aderisolation TI3 nach DIN VDE 0281 Teil 1 und class 43 gemäß UL Standard 1581
- Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
- Schutzleiter grün-gelb in der Außenlage, ab 3 Adern
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- PVC-Innenmantel YM5 nach DIN VDE 0207 Teil 5
- Abschirmgeflecht aus verzinnnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Spezial-PVC-Außenmantel YM5 nach DIN VDE 0207 Teil 5 und class 43 gemäß UL Standard 1581
- Mantelfarbe grau (RAL 7001)
- mit Metermarkierung, Umstellung in 2011

Eigenschaften

- Beständig gegen Mineralöle, synthetische Öle und Kühlmittel. Der Außenmantel besteht eine verbesserte Ölbeständigkeitsprüfung.
- PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfmeth. B).
- Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Hinweise

- G = mit Schutzleiter gn-ge
x = ohne Schutzleiter (OZ)
- Reinraumqualifizierung an Analogtype getestet. Bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken.
- **ungeschirmte Analogtype:**
JZ-602, siehe Seite N 7

Verwendung

UL- und CSA approbierte flexible Steuerleitungen bis 600 V, für alle Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht im Freien. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada.

EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit

Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Art.-Nr.	Aderzahl x Nennquerschnitt mm²	AWG-Nr.	Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Preis EUR / 100m Cu 150,-
82990	2 x 0,5	20	7,7	35,0	93,0	120,00
82991	3 G 0,5	20	8,0	42,0	124,0	161,00
82992	4 G 0,5	20	8,6	47,0	133,0	211,00
82993	5 G 0,5	20	9,2	56,0	153,0	259,00
82994	7 G 0,5	20	10,0	69,0	191,0	288,00
82995	9 G 0,5	20	11,8	87,0	243,0	399,00
82996	12 G 0,5	20	13,0	108,0	322,0	459,00
82997	18 G 0,5	20	15,2	145,0	374,0	682,00
82998	25 G 0,5	20	18,2	240,0	436,0	843,00
82999	34 G 0,5	20	20,1	312,0	560,0	1475,00
83000	41 G 0,5	20	22,4	348,0	663,0	1777,00
82979	2 x 1	18	8,1	50,0	107,0	141,00
82980	3 G 1	18	8,4	60,0	130,0	169,00
82981	4 G 1	18	9,3	71,0	155,0	291,00
82982	5 G 1	18	10,0	88,0	181,0	314,00
82983	7 G 1	18	10,7	111,0	209,0	353,00
82984	9 G 1	18	12,7	139,0	321,0	529,00
82985	12 G 1	18	14,0	184,0	341,0	429,00
82986	18 G 1	18	16,4	260,0	473,0	476,00
82987	25 G 1	18	19,7	349,0	650,0	839,00
82988	34 G 1	18	22,1	486,0	781,0	1698,00
82989	41 G 1	18	24,5	531,0	892,0	1986,00
82968	2 x 1,5	16	8,7	63,0	136,0	193,00
82969	3 G 1,5	16	9,4	80,0	165,0	215,00
82970	4 G 1,5	16	10,2	97,0	192,0	321,00
82971	5 G 1,5	16	11,0	119,0	224,0	369,00
82972	7 G 1,5	16	12,0	147,0	273,0	382,00
82973	9 G 1,5	16	14,2	182,0	340,0	686,00
82974	12 G 1,5	16	15,6	267,0	461,0	498,00
82975	18 G 1,5	16	18,7	374,0	674,0	574,00
82976	25 G 1,5	16	22,6	526,0	950,0	932,00

Art.-Nr.	Aderzahl x Nennquerschnitt mm²	AWG-Nr.	Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Preis EUR / 100m Cu 150,-
82977	34 G 1,5	16	25,5	629,0	1203,0	1940,00
82978	41 G 1,5	16	27,4	801,0	1588,0	2340,00
82959	2 x 2,5	14	10,3	96,0	173,0	228,00
82960	3 G 2,5	14	10,8	144,0	220,0	318,00
82961	4 G 2,5	14	11,7	148,0	270,0	329,00
82962	5 G 2,5	14	13,0	181,0	329,0	434,00
82963	7 G 2,5	14	14,2	255,0	428,0	452,00
82964	9 G 2,5	14	15,8	309,0	580,0	987,00
82965	12 G 2,5	14	17,1	441,0	761,0	1608,00
82966	18 G 2,5	14	18,9	570,0	1140,0	1763,00
82967	25 G 2,5	14	27,8	738,0	1551,0	2410,00
82954	2 x 4	12	12,5	120,0	209,0	512,00
82955	3 G 4	12	13,1	174,0	310,0	736,00
82956	4 G 4	12	14,4	230,0	456,0	596,00
82957	5 G 4	12	15,8	273,0	532,0	687,00
82958	7 x 4	12	17,6	316,0	737,0	814,00
82949	2 G 6	10	14,2	173,0	318,0	726,00
82950	3 G 6	10	15,1	240,0	411,0	939,00
82951	4 G 6	10	16,5	305,0	572,0	688,00
82952	5 G 6	10	18,3	439,0	732,0	820,00
82953	7 G 6	10	20,9	505,0	961,0	1026,00
82945	3 G 10	8	19,1	350,0	741,0	a. A.
82946	4 G 10	8	21,1	535,0	988,0	1744,00
82947	5 G 10	8	23,6	592,0	1202,0	1987,00
82948	7 G 10	8	26,4	810,0	1743,0	3530,00
82941	3 G 16	6	24,3	585,0	1088,0	1633,00
82942	4 G 16	6	27,5	740,0	1662,0	2346,00

Fortsetzung ►

JZ-602-CY Geschirmte Zwei-Norm-Steuerleitung, ölbeständig, EMV

Vorzugstype, 90°C, 600V, metermarkiert



Art.-Nr.	Aderzahl x Nennquerschnitt mm²	AWG-Nr.	Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Preis EUR / 100m Cu 150,-
82943	5 G 16	6	31,2	895,0	2021,0	2868,00
82944	7 G 16	6	34,1	1282,0	2720,0	4365,00
82937	3 G 25	4	29,9	1070,0	1947,0	2396,00
82938	4 G 25	4	32,9	1140,0	2591,0	2413,00
82939	5 G 25	4	36,4	1380,0	3197,0	4215,00
82940	7 G 25	4	39,0	1870,0	4530,0	6332,00
82934	3 G 35	2	32,8	1240,0	2701,0	3236,00
82935	4 G 35	2	36,3	1576,0	3277,0	4756,00
82936	5 G 35	2	39,9	1930,0	4530,0	6987,00
82488	3 G 50	1	35,0	1675,0	2870,0	4453,00
82780	4 G 50	1	41,0	2155,0	3960,0	5856,00
82781	5 G 50	1	44,4	2794,0	4371,0	7014,00
82782	3 G 70	2/0	41,4	2288,0	3647,0	6056,00
82783	4 G 70	2/0	46,7	3120,0	4882,0	7443,00
82914	5 G 70	2/0	50,6	3705,0	5876,0	9541,00
82915	3 G 95	3/0	46,2	3010,0	4751,0	8478,00
82916	4 G 95	3/0	51,2	4043,0	6368,0	10420,00
82917	5 G 95	3/0	56,1	5026,0	7843,0	13352,00

Art.-Nr.	Aderzahl x Nennquerschnitt mm²	AWG-Nr.	Außen-Ø ca. mm	Cu-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Preis EUR / 100m Cu 150,-
82918	3 G 120	4/0	52,0	3812,0	5899,0	10343,00
82919	4 G 120	4/0	58,7	5069,0	8010,0	12356,00
82920	5 G 120	4/0	62,7	5877,0	9205,0	16290,00

Technische Änderungen vorbehalten. (RN01)

Isolier- und Schrumpfschläuche

Geflechtschläuche
Hochtemperaturschutz
Isolierschläuche
Schrumpfschläuche
Endkappen



N

Isolier- und Schrumpfschläuche finden Sie in unserem Katalog Kabelzubehör.
Jetzt kostenlos anfordern unter www.helukabel.de